

CONNETTORI A SPINA LINEARI DA COLLEGARE CON ATTACCO SCHNEID-KLEMM

S8-G-4


► SPECIFICHE PRODOTTO



- Connettore a spina per un facile collegamento in loco
- Collegamento che fa risparmiare tempo, senza isolamento dei singoli fili

► Dati tecnici

Numero d'ordine	S8-G-4
Filettatura di collegamento	M8
Tipo di connessione	Attacco Schneid-Klemm
Versione	Diritta
Numero contatti	4
Tensione di misurazione [V]	32
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Resistenza di isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Resistenza verticale	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiale contatti	Metallo CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale impugnatura	Lega di zinco, nichelato
Materiale accoppiamento	-
Sezione trasversale del collegamento	0.14 ... 0.34 mm ² AWG26 ... 22
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	2.5 ... 5.1
Modalità di connessione	Morsetto a perforazione d'isolante
Temperatura ambiente [°C]	-40 ... +85
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

