PINCE À AIGUILLES SÉRIE SCH

AVANTAGES PRODUIT



Réglage de la course en continu

Adaptez la course de l'aiguille individuellement et en continu via le réglage direct de la course

Construction plate

La construction compacte vous fait économiser de l'espace dans votre machine

Détection par capteur magnétique


La détection des positions finales permet d'accélérer les cadences de travail et permet une commande permanente

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE

Taille de fabrication				
SCHXX				
5 millions de cycles sans maintenance (max.)	•			
Capteur magnétique	•			
IP 30 IP30	•			



▶ DÉTAIL DES AVANTAGES



- 1 Aiguilles rétractables
 - perforation au milieu de l'aiguille
- 2 Boîtier robuste et léger
 - Alliage aluminium anodisé
- 3 Réglage de la course
 - par déplacement dans la rainure oblongue
- 4 Entraînement
 - deux vérins pneumatiques à double effet
- 5 Alimentation d'énergie
- 6 Fixation et positionnement
- 7 Rainure de détection
 - fixation et positionnement des détecteurs magnétiques

▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Course de l'aiguille réglable	Diamètre de l'aiguille	Poids	Classe IP
Taille de fabrication	[mm]	[mm]	[kg]	
SCH20	0 - 6	1.2	0.47	IP30
SCH23	0 - 6	3	0.35	IP30

▶ AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE



Toutes les informations en un clic sur www.zimmer-group.com. À l'aide de la référence du produit de votre choix, trouvez les données, plans, modèles 3D et instructions de service concernant la taille du modèle sélectionné. Rapide, clair et toujours à jour.

PINCE À AIGUILLES TAILLE DE FABRICATION SCH20

> SPÉCIFICATIONS PRODUIT



FOURNI



4 [pièce] Aiguilles de rechange CNAD00200



1 [pièce] Tuyau pneumatique PYA

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CAPTEURS



RACCORDS / AUTRES



MFS02-K-KHC-P1-PNP

Détecteur magnétique droit, câble 5 m



KAW500

Connecteur enfichable Équerre Câble 5 m - Douille M8





MFS02-S-KHC-P1-PNP

Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8



S8-G-3

Connecteur enfichable adaptable droit - Fiche M8





RACCORDS / AUTRES



S12-G-3





Connecteur enfichable droit Câble 5 m - Douille M8



	➤ Caractéristiques techniques
N° de commande	SCH20-B
Course de l'aiguille min. réglable [mm]	0
Course de l'aiguille max. réglable [mm]	6
Nombre d'aiguilles [pièce]	4
Diamètre de l'aiguille [mm]	1.2
Temps de retrait/Temps d'avance [s]	0.02
Précision de répétition +/- [mm]	0.05
Pression de service min. [bar]	4
Pression de service max. [bar]	8
Pression de service nominal [bar]	6
Température de fonctionnement min. [°C]	5
Température de fonctionnement max. [°C]	+80
Volume du vérin par cycle [cm3]	5
Protection de IEC 60529	IP30
Poids [kg]	0.47

