

COMPONENTES DE MANIPULACIÓN

CILINDRO DE CARRERA CORTA - SERIE SHD

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



► Nota

Los cilindros SH se pueden combinar con las ventosas a través de los racores correspondientes

ZUB0028 - Tipo de conexión 2

ZUB0029 - Tipo de conexión 1

► Características

Efecto venturi integrado para la creación de vacío

► ACCESORIOS RECOMENDADOS



Racores rectos

ZUB0028



Racores rectos

ZUB0029



Soporte de detector

KB3M



Detector inductivo - Cable 5 m

NJ3-E2



Racores estranguladores y antiretorno

DRVM5X4

Referencia	► Datos técnicos*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Carrera [mm]	7	15	25	50
Fuerza de presión [N]	170	170	170	170
Fuerza de tracción [N]	100	100	100	100
Volumen de cilindro por ciclo [cm ³]	4	9	15	30
Temperatura de servicio [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Peso [kg]	0.09	0.1	0.13	0.18

* Todos los datos verificados con 6 bar

** Para temperaturas de hasta 150°C, añadir letra "T"

