

# COMPONENTI PER MANIPOLAZIONE

## CILINDRO LINEARE COMPATTO - SERIE SHD

### ► SPECIFICHE PRODOTTO



#### ► Nota

L cilindri SH sono combinabili con ventose mediante le filettature

ZUB0028 - Tipo di connessione 2

ZUB0029 - Tipo di connessione 1

#### ► Particolarità

Con valvola venturi integrata, per generare il vuoto

### ► ACCESSORI CONSIGLIATI



Filettature

ZUB0028



Filettature

ZUB0029



Supporti sensore

KB3M



Sensori induttivi - Cavi  
5 m

NJ3-E2



Valvole di regolazione

DRVM5X4

Numero d'ordine	► Dati tecnici*			
	SH7	SH15	SH25	SH50
Corsa [mm]	7	15	25	50
Forza di compressione [N]	170	170	170	170
Forza di trazione [N]	100	100	100	100
Volume d'aria per ciclo [cm <sup>3</sup> ]	4	9	15	30
Temperatura di esercizio [°C]**	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80	5 ... +80
Peso [kg]	0.09	0.1	0.13	0.18

\*Tutti i dati misurati a 6 bar

\*\*Intervallo di temperatura fino a 150°C aggiungere la T al codice ordinario

