


SYSTEM MOCOWANIA W PUNKCIE ZEROWYM SPN

SPN062 E-SENSE

► ZALETY PRODUKTU



- Środkowanie wstępne 18 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Automatyczne środkowanie i wciąganie już 0,5 mm przed osiągnięciem pozycji końcowej
- Elektryczne sprawdzanie stanu
- Zablokowanie mechaniczne w pozycji mocowania
- Niskie ciśnienie robocze 4 lub 6 barów
- Bezobsługowy

► WYPOSAŻENIE



Pneumatyczne



Połączenie kształtowe



Przyłącze PLUS



Przyłącze bez węża



Drażek oporowy momentu obrotowego



Automatyczne zamknięcie



Stal szlachetna nierdzewna



Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym



Niska wysokość konstrukcyjna



Powtarzalność



Hartowany




kontrola pozycji tłoka / kontrola ułożenia

► W ZAKRESIE DOSTAWY




Śruba mocująca
M3x8 12.9
C0912030082



O-ring
COR002010V



Kłapa
M3
095138



Filtr odpowietrzania
CFILT00052

► AKCESORIA OPCJONALNE



Kolek
zamykający
SPZ062BV-B



Automatyczne
zamknięcie
SPZ062AV-B




Trzpień centrujący
SPZ062BZ08-B



Sworzeń dociągający
SPZ062BE08-B



Śruba mieczowa
SPZ062BS08-B



Czujnik 2-punktowy, kabel
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



Czujnik 2-punktowy
prosty, kabel 0,3 m -
Wtyczka M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



Indukcyjny czujnik zbliże-
niowy — przewód 5 m

NJ3-E2




Indukcyjny czujnik
zbliżeniowy, przewód 0,3
m — wtyk M8

NJ3-E2SK

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy	► Dane techniczne	
	SPN062E4ED-B	SPN062E6ED-B
Siła utrzymująca maks. [kN]	25	25
Ciśnienie robocze [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Siła dociągania [kN]	1.0	2.0
Siła dociągania z przyłączem PLUS [kN]	2.5	5.0
Temperatura robocza [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Zabezpieczenie przed skręceniem	Tak	Tak
Przyłącze PLUS	Tak	Tak
Funkcja wydmuchiwania	Tak	Tak
Kontrola ułożenia	elektryczne	elektryczne
Uszczelnienie ułożenia	Tak	Tak
Kontrola pozycji tłoka	elektryczna	elektryczna
Powtarzalność [mm]	0.005	0.005
Materiał	Stal szlachetna hartowana / aluminium	Stal szlachetna hartowana / aluminium
Dopuszczenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Masa [kg]	0.34	0.35



- ① Odblokowanie
- ② Przyłącze PLUS
- ③ Przedmuchiwanie / czyszczenie / sprawdzenie ułożenia
- ④ Kontrola: otwarty system mocowania w punkcie zerowym
- ⑤ Kontrola: zamknięty system mocowania w punkcie zerowym
- ⑥ Zabezpieczenie przed skręceniem
- ⑦ Śruba mocująca systemu mocowania w punkcie zerowym
- ⑧ Wersja standardowa: przyłącze bez węża
- ⑨ Wersja alternatywna: przyłącze węzowe
- ⑩ sprawdzenie ułożenia

