


SPN 零点夹紧系统

SPN062 E-SENSE

产品优点




- ▶ 在终端位置前 18mm 处预定位
- ▶ 在终端位置前 0.5 mm 处自动定位并拉入
- ▶ 电气状态查询
- ▶ 在夹紧位置机械锁定
- ▶ 4 或 6bar 低工作压力
- ▶ 免维护

设备特点

 气动	 扭矩支撑	 结构高度低
 仿形夹持	 自动封闭器	 高重复精度
 增压连接	 不锈钢	 硬化
 无软管连接	 与参考系统兼容的螺栓	 活塞位置传感元件 / 支承面检查功能

随货提供


 固定螺栓 M3x8 12.9 C0912030082	 O型圈 COR002010V	 盖罩 M3 095138	 排气过滤器 CFILT00052
---	--	---	---

可选配件

 封闭螺栓 SPZ062BV-B	 自动封闭器 SPZ062AV-B	 中心定位销 SPZ062BZ08-B	 拉杆式螺栓 SPZ062BE08-B	 剑形螺栓 SPZ062BS08-B
 2点传感器, 电缆5m MFS02-K-KHC-P2-PNP	 2点传感器直头, 电缆0.3m-连接器M8 MFS02-S-KHC-P2-PNP	 接近开关电缆5m-直接出线 NJ3-E2	 接近开关电缆 0.3m - M8 连接头 NJ3-E2SK	

► 技术数据

订购编号	► 技术数据	
	SPN062E4ED-B	SPN062E6ED-B
最大抓取力 [kN]	25	25
操作气压 [bar]	4 ... 7	6 ... 7
牵引力 [kN]	1.0	2.0
带 PLUS 接头的牵引力 [kN]	2.5	5.0
操作温度 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
防止旋转	有	有
增压连接	有	有
空气清洁功能	是的	是的
支承面检查功能	电动	电动
支承密封件	是	是
活塞位置识别装置	电动	电动
重复精度 [mm]	0.005	0.005
材料	硬化不锈钢 / 铝	硬化不锈钢 / 铝
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
重量 [kg]	0.34	0.35



- ① 解锁
- ② 增压连接
- ③ 吹扫/清洁/支承面检查功能
- ④ 零点夹紧系统状态检测功能
- ⑤ 零点夹紧系统状态检测功能
- ⑥ 扭转止动器
- ⑦ 零点夹紧系统固定螺栓
- ⑧ 标配: 无软管连接
- ⑨ 选配: 软管连接

