


SISTEMA DI BLOCCAGGIO A PUNTO ZERO SPN

SPN112 E-SENSE

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



- Precentraggio di 18 mm prima di raggiungere la posizione finale
- Centraggio automatico e ritiro già 0,5 mm prima di raggiungere la posizione finale
- Rilevamento dello stato elettrico
- Bloccato meccanicamente in posizione di serraggio
- Bassa pressione di esercizio di 4 o 6 bar
- Non richiede manutenzione

► DOTAZIONE



Pneumatici



Accoppiamento geometrico



Collegamento PLUS



Collegamento senza tubi flessibili



Supporti di coppia



Chiusura automatica



Acciaio inossidabile



Perni compatibili con sistema di riferimento



Bassa altezza d'ingombro



Ripetibilità



Temprato




Rilevamento della posizione del pistone / Controllo appoggio

► IN DOTAZIONE



Vite di fissaggio
M3x8 12.9
C0912030082



O-Ring
COR002010V



Coperchietto
M3
095138



Filtro di sfiato
CFILT00052

► ACCESSORI OPZIONALI



Tappo di protezione
5 m
SPZ112BV-B



Chiusura automatica
SPZ112AV-B




Bullone di centraggio
SPZ112BZ10-B
SPZ112BZ12-B



Bullone di trazione
SPZ112BE10-B
SPZ112BE12-B



Perno a ogiva
SPZ112BS10-B
SPZ112BS12-B



Sensore a 2 punti, cavo
5 m
MFS02-K-KHC-P2-PNP



Sensore a 2 punti lineare,
cavo 0,3 m - spina M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP



Sensori induttivi - Cavi
5 m
NJ3-E2



Sensori induttivi cavi 0,3
m - connettore M8
NJ3-E2SK

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici	
	SPN112E4ED-B	SPN112E6ED-B
Forza di tenuta mass. [kN]	50	50
Pressione di esercizio [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Forza di trazione [kN]	4.0	6.0
Forza di trazione con collegamento PLUS [kN]	10.0	15.0
Temperatura di esercizio [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Antitorsione	Sì	Sì
Collegamento PLUS	Sì	Sì
Funzione di soffiaggio	Sì	Sì
Controllo appoggio	elettriche	elettriche
Sigillatura appoggio	Sì	Sì
rilevamento della posizione del pistone	Elettrico	Elettrico
Ripetibilità [mm]	0.005	0.005
Materiale	Acciaio inox temprato / alluminio	Acciaio inox temprato / alluminio
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Peso [kg]	1.3	1.4

