


UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN

SPN112 E-SENSE

► VÝHODY VÝROBKU



- Predbežné vystredenie 18 mm pred dosiahnutím koncovej polohy
- Automatické vystredenie a dotiahnutie už 0,5 mm pred dosiahnutím koncovej polohy
- Elektrické zisťovanie stavu
- Mechanicky zablokaný v upínacej polohe
- Nízky prevádzkový tlak 4 alebo 6 barov
- Bezúdržbový

► VÝBAVA



Pneumaticky



Tvarový styk



Prípojka PLUS



Bezhadicová prípojka



Momentová podpera



Automatický uzáver



nehrdzavejúca ušlechtilá oceľ



kompatibilné čapy k referenčnému systému



Nízka konštrukčná výška



Opakovacia presnosť



Kalený




kontrola polohy piestu/kontrola uloženia

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Upevňovacia skrutka
M3x8 12.9
C0912030082



O-Ring
COR002010V



Krycia klapka
M3
095138



Odvzdušňovací filter
CFILT00052

► VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Uzáver
čap
SPZ112BV-B



Automatický
uzáver
SPZ112AV-B




strediace čapy
SPZ112BZ10-B
SPZ112BZ12-B



Vťahovací čap
SPZ112BE10-B
SPZ112BE12-B



Nožový čap
SPZ112BS10-B
SPZ112BS12-B



2-bodový snímač, kábel
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



2-bodový snímač priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



induktívny snímač približne-
nia - kábel 5 m

NJ3-E2





induktívny snímač približne-
nia kábel 0,3 m - zástrčka
M8

NJ3-E2SK

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	SPN112E4ED-B	SPN112E6ED-B
Max. pridržiavacia sila [kN]	50	50
Prevádzkový tlak [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Sila vŕhovania [kN]	4,0	6,0
Sila vŕhovania s prípojkou PLUS [kN]	10,0	15,0
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Poistka proti pretáčaniu	áno	áno
Prípojka PLUS	Áno	Áno
Funkcia vyfukovania	áno	áno
s kontrolou uloženia	elektrické	elektrické
Tesnenie uloženia	Áno	Áno
Zisťovanie polohy piesta	elektrické	elektrické
Opakovacia presnosť [mm]	0,005	0,005
Materiál	Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník	Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	1,3	1,4



- ① Odistenie
- ② Prípojka PLUS
- ③ Vyfúknutie/čistenie/kontrola uloženia
- ④ Kontrola: Upínací systém nulového bodu otvorený
- ⑤ Kontrola: Upínací systém nulového bodu zatvorený
- ⑥ Poistka proti pretáčaniu
- ⑦ Upevňovacia skrutka upínacieho systému nulového bodu
- ⑧ Štandard: bezhadicová prípojka
- ⑨ Alternatívne: prípojka hadice

