

UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN

SPN138 E-SENSE

► VÝHODY VÝROBKU



- Predbežné vystredenie 18 mm pred dosiahnutím koncovej polohy
- Automatické vystredenie a dotiahnutie už 0,5 mm pred dosiahnutím koncovej polohy
- Elektrické zisťovanie stavu
- Mechanicky zablokováný v upínacej polohe
- Nízky prevádzkový tlak 4 alebo 6 barov
- Bezúdržbový

► VÝBAVA



Pneumaticky



Tvarový styk



Prípojka PLUS



Bezhadicová prípojka



Momentová podpera



Automatický uzáver



nehrdzavejúca ušľachtaná oceľ



kompatibilné čapy k referenčnému systému



Nízka konštrukčná výška



Opakovacia presnosť



Kalený




kontrola polohy piestu/kontrola uloženia

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Upevňovacia skrutka
M3x8 12.9
C0912030082



O-Ring
COR002010V



Krycia klapka
M3
095138



Odvzdušňovací filter
CFILT00052

► VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Uzáver
čap
SPZ138BV-B



Automatický
uzáver
SPZ138AV-B



strediace čapy
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



Vťahovací čap
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



Nožový čap
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



2-bodový snímač, kábel
5 m

MFS02-K-KHC-P2-PNP



2-bodový snímač priamy,
kábel 0,3 m - zástrčka M8

MFS02-S-KHC-P2-PNP



induktívny snímač približne
kábel 5 m

NJ3-E2



induktívny snímač približne
kábel 0,3 m - zástrčka
M8

NJ3-E2SK

► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	► Technické údaje	
	SPN138E4ED-B	SPN138E6ED-B
Ovládanie	pneumatické	pneumatické
Max. pridržiavacia sila [kN]	75	75
Prevádzkový tlak [bar]	4 ... 7	6 ... 7
Sila vŕhovania [kN]	12,0	18,0
Sila vŕhovania s prípojkou PLUS [kN]	24,0	36,0
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Poistka proti pretáčaniu	áno	áno
Prípojka PLUS	Áno	Áno
Funkcia vyfukovania	áno	áno
s kontrolou uloženia	elektrické	elektrické
Tesnenie uloženia	Áno	Áno
Zisťovanie polohy piesta	elektrické	elektrické
Opakovacia presnosť [mm]	0,005	0,005
Materiál	Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník	Tvrdená ušľachtilá oceľ/hliník
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	2,9	3

