


SPN 零点夹紧系统

SPN138 E-SENSE

产品优点



- ▶ 在终端位置前 18mm 处预定位
- ▶ 在终端位置前 0.5 mm 处自动定位并拉入
- ▶ 电气状态查询
- ▶ 在夹紧位置机械锁定
- ▶ 4 或 6bar 低工作压力
- ▶ 免维护


设备特点

 气动	 扭矩支撑	 结构高度低
 仿形夹持	 自动封闭器	 0,005mm 高重复精度
 增压连接	 不锈钢	 硬化
 无软管连接	 与参考系统兼容的螺栓	 活塞位置传感元件 / 支承面检查功能

随货提供




固定螺栓
M3x8 12.9
C0912030082



O型圈
COR002010V



盖罩
M3
095138



排气过滤器
CFILT00052

可选配件




封闭螺栓
SPZ138BV-B



自动封闭器
SPZ138AV-B



中心定位销
SPZ138BZ12-B
SPZ138BZ16-B



拉杆式螺栓
SPZ138BE12-B
SPZ138BE16-B



剑形螺栓
SPZ138BS12-B
SPZ138BS16-B



2点传感器, 电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP



2点传感器直头, 电缆0.3m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP



接近开关电缆5m-直接出线
NJ3-E2



接近开关电缆 0.3m - M8 连接头
NJ3-E2SK

▶ 技术数据

	▶ 技术数据	
订购编号	SPN138E4ED-B	SPN138E6ED-B
操作	气动	气动
最大抓取力 [kN]	75	75
操作气压 [bar]	4 ... 7	6 ... 7
牵引力 [kN]	12.0	18.0
带 PLUS 接头的牵引力 [kN]	24.0	36.0
操作温度 [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
防止旋转	有	有
增压连接	有	有
空气清洁功能	是的	是的
支承面检查功能	电动	电动
支承密封件	是	是
活塞位置识别装置	电动	电动
重复精度 [mm]	0.005	0.005
材料	硬化不锈钢 / 铝	硬化不锈钢 / 铝
认证	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
重量 [kg]	2.9	3

