


UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN

SPN138P4 – UPÍNACIA PLATŇA


► 4NÁSOBNE



- Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou výškou
- Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou
- Integrovaný prívod/rozvod vzduchu
- Integrovaná prípojka PLUS
- Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulového bodu Advanced
- Variabilné možnosti upevnenia

► Technické údaje

Objednávacie č.	SPN138P4E6SD-B	SPN138P4E4SD-B
Typ práce	Pneumaticky	Pneumaticky
Pridržiavacia sila max.	4xM12/M16	4xM12/M16
Prevádzkový tlak [bar]	6 ... 7	4 ... 7
Sila vŕhovania [kN]	18,0	12,0
Sila vŕhovania s prípojkou PLUS [kN]	4x36	4x24
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Poistka proti pretáčeniu	áno	áno
Prípojka PLUS	Áno	Áno
Funkcia vyfukovania	nie	nie
Zisťovanie polohy piesta s kontrolou uloženia	Nie	Nie
Materiál	Tvrdená ušľachtilá oceľ/ocel'	Tvrdená ušľachtilá oceľ/ocel'
Hmotnosť [kg]	54	54



- ① Odistenie
- ② Prípojka PLUS
- ⑥ Upevňovacia skrutka*
- ⑦ Závitový otvor na prepravu
- ⑧ Veko uzáveru
- ⑨ Vodiaca vložka*
- ⑩ Upevňovacia skrutka s vodiacou vložkou*

* nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky