


ŠTRUKTUROVANÉ TLMIČE BASICSTOP SÉRIA AXIAL ADVANCED

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Spôsob konštrukcie	Axial
► Tvrdosť podľa Shorea pre Hard	55D
► Tvrdosť podľa Shorea pre Medium	40D
► Podiel tlmenia Hard	do 65 %
► Podiel tlmenia Medium	do 65 %
► Rýchlosť nárazu	0,1 ... 5,0 [m/s]
► Prípustný teplotný rozsah	-50 ... +90 [°C]
► Max. uhol nárazu	15 [°]
► Neobsahuje látky narúšajúce lak	Áno
► V súlade s RoHS	Áno
► V súlade s REACH	Áno


► TECHNICKÉ ÚDAJE




► Pokyny k montáži

Obj. č.	Závit	Veľkosť kľúča [mm]	Uťahovací moment [Nm]	Hmotnosť [g]
TPC-M12-A	M12	10	40	29
TPC-M16-A	M16	14	100	94
TPC-M20-A	M20	14	185	190

Štruktúrované tlmiče musia kompletne priliehať na spodnej strane.
V prípade príslušného štruktúrovaného tlmiča BasicStop sú skrutky už súčasťou dodávky. Dodatočne sa dajú objednať aj jednotlivo.



Počet stupňov: 1



Počet stupňov: 2



TECHNICKÉ ÚDAJE

		► Axial Advanced										
		Absorpcia energie max.			Zdvih max.	Výška H	Priemer D		Počet stupňov	Dĺžka zaskrutkovania E max.	Závit	Hmotnosť
		Nepretržitá prevádzka		Režim núdzového zastavenia na jeden zdvih								
		na jeden zdvih	za hodinu		na jeden zdvih	Zdvih=0	Zdvih=0	Zdvih=max.	(vrát. skrutky)			
Obj. č.		[J]	[J/h]	[J]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]		[g]
MEDIUM / HARD	TPC-AA79X64M	450	13500	630	62	79	64	89	2	12	M12	177
	TPC-AA96X74M	980	29400	1372	75	96	74	114	2	12	M12	241
	TPC-AA57X88M	1210	36300	1695	40	57	88	133	1	12	M12	285
	TPC-AA68X88H	1640	49200	2295	49	68	88	124	1	12	M12	286
	TPC-AA84X100M	1785	53550	2500	59	84	100	149	1	12	M12	515
	TPC-AA53X108H	1900	57000	2660	30	53	108	133	1	12	M12	394
	TPC-AA94X85M	1940	58200	2715	74	94	85	127	2	12	M12	325
	TPC-AA98X102H	1970	59100	2760	63	98	102	140	1	16	M16	645
	TPC-AA129X116M	3710	111300	5195	97	129	116	187	1	16	M16	1062
	TPC-AA106X136H	4250	127500	5950	65	106	136	178	1	16	M16	1195
	TPC-AA114X137M	6350	190500	8890	89	114	137	216	1	16	M16	1129
	TPC-AA224X152M	7260	217800	10165 *	176	224	152	241	2	20	M20	2370
	TPC-AA186X140M	7310	219300	10230 *	144	186	140	214	2	16	M16	1596
	TPC-AA118X146H	8330	249900	11660 *	67	118	146	191	2	16	M16	1535
	TPC-AA241X149M	8860	265800	12400 *	178	241	149	224	2	20	M20	2589
	TPC-AA166X168M	10100	303000	14140 *	124	166	168	260	1	16	M16	2297
	TPC-AA252X177M	12725	381750	17810 *	198	252	177	279	2	20	M20	3161

* uhol nárazu v prevádzke núdzového zastavenia obmedzte na 2°