

# TAMPONS PROFILÉS BASICSTOP


## SÉRIE RADIAL STANDARD

### SPÉCIFICATIONS PRODUIT



▶ <b>Construction</b>	Radial
▶ <b>Dureté Shore Hard</b>	55D
▶ <b>Duretés Shore Medium</b>	40D
▶ <b>Facteur d'amortissement Hard</b>	jusqu'à 60 %
▶ <b>Facteur d'amortissement Medium</b>	jusqu'à 50 %
▶ <b>Vitesse d'impact</b>	0,1 ... 5 [m/s]
▶ <b>Plage de température admissible</b>	-50 ... +90 [°C]
▶ <b>Angle d'impact max.</b>	30 [°]
▶ <b>Sans silicone</b>	Oui
▶ <b>Conforme à la directive RoHS</b>	Oui
▶ <b>Conforme au règlement REACH</b>	Oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




#### N° de commande

<b>TPC-M5-R</b>
<b>TPC-M6-R</b>
<b>TPC-M8-R</b>

#### Instructions de montage

Raccord fileté	Cote sur plats [mm]	Couple de serrage [Nm]	Poids [g]
M5	3	3	3
M6	5	5	6
M8	6	12	14

Les tampons profilés doivent reposer totalement sur la face inférieure.  
Les vis sont déjà fournies à la livraison du tampon profilé BasicStop correspondant. Vous pouvez en outre les commander à l'unité.



## ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ▶ Radial Standard

	Absorption d'énergie max.		Course max.	Hauteur H pour course=0	Largeur W			Profondeur T	Longueur de vissage E max.	Raccord fileté	Poids (avec vis)	
	Fonctionnement continu				Mode arrêt d'urgence	Course=0	Course=0					Course=max.
	N° de commande	[J]	[J/h]	[J]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]	
<b>HARD</b>	TPC-RS23X13H	2.7	81	5.7	15	23	30	38	13	5	M5	4
	TPC-RS30X19H	6	180	18	19	30	39	50	19	5	M5	11
	TPC-RS36X20H	8.7	261	24	23	36	45	58	20	5	M5	16
	TPC-RS42X34H	11.7	351	20	32	42	52	68	34	5	M5	25
	TPC-RS53X43H	25	750	46	41	53	64	87	43	5	M5	51
	TPC-RS56X46H	66.5	1995	98	37	56	68	88	46	6	M6	80
	TPC-RS64X46H	81.5	2445	106	42	64	79	102	46	6	M6	105
	TPC-RS69X51H	124	3720	206	46	69	86	109	51	6	M6	146
	TPC-RS69X67H	158	4740	261	46	69	86	111	67	8	M8	190
	TPC-RS77X82H	228	6840	342	50	77	95	124	82	8	M8	266
TPC-RS84X81H	290	8700	427	56	84	102	133	81	8	M8	319	
<b>MEDIUM</b>	TPC-RS25X13M	1.2	36	1.8	17	25	28	38	13	5	M5	6
	TPC-RS32X19M	2.3	69	5.4	21	32	37	50	19	5	M5	13
	TPC-RS37X20M	3.5	105	8.1	25	37	42	58	20	5	M5	17
	TPC-RS44X35M	5.8	174	8.3	34	44	50	68	35	5	M5	26
	TPC-RS55X43M	12	360	17	43	55	63	87	43	5	M5	51
	TPC-RS59X46M	23	690	33	40	59	66	88	46	6	M6	77
	TPC-RS67X46M	34.5	1035	43	46	67	76	102	46	6	M6	104
	TPC-RS73X51M	45	1350	74	50	73	83	109	51	6	M6	142
	TPC-RS73X67M	68	2040	92	50	73	85	111	67	8	M8	206
	TPC-RS83X83M	92	2760	122	57	83	93	124	83	8	M8	297
TPC-RS88X81M	115	3450	146	60	88	100	133	81	8	M8	335	