


ŠTRUKTUROVANÉ TLMIČE BASICSTOP SÉRIA RADIAL STANDARD

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



- ▶ **Spôsob konštrukcie** Radial
- ▶ **Tvrdosť podľa Shorea pre Hard** 55D
- ▶ **Tvrdosť podľa Shorea pre Medium** 40D
- ▶ **Podiel tlmenia Hard** do 60 %
- ▶ **Podiel tlmenia Medium** do 50 %
- ▶ **Rýchlosť nárazu** 0,1 ... 5 [m/s]
- ▶ **Prípustný teplotný rozsah** -50 ... +90 [°C]
- ▶ **Max. uhol nárazu** 30 [°]
- ▶ **Neobsahuje látky narúšajúce lak** Áno
- ▶ **V súlade s RoHS** Áno
- ▶ **V súlade s REACH** Áno

TECHNICKÉ ÚDAJE



- 1 Kompresia
- 2 Pôvodná poloha


Pokyny k montáži

Obj. č.

TPC-M5-R
TPC-M6-R
TPC-M8-R

| Prípojný závit | Veľkosť kľúča [mm] | Uťahovací moment [Nm] | Hmotnosť [g] |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| M5 | 3 | 3 | 3 |
| M6 | 5 | 5 | 6 |
| M8 | 6 | 12 | 14 |

Štruktúrované tlmiče musia kompletne priliehať na spodnej strane. V prípade príslušného štruktúrovaného tlmiča BasicStop sú skrutky už súčasťou dodávky. Dodatočne sa dajú objednať aj jednotlivito.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Radial Standard

| | Obj. č. | Absorpcia energie max. | | Zdvih max. | Výška H pri zdvihu=0 | Šírka W | | Hĺbka T | Dĺžka zaskrutkovania E max. | Prípojný závit | Hmotnosť (vrát. skrutky) | |
|---------------|--------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|---------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-----|
| | | Nepretržitá prevádzka | Režim núdzového zastavenia | | | Zdvih=0 | Zdvih=max. | | | | | |
| | | na jeden zdvih | za hodinu | na jeden zdvih | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | |
| HARD | TPC-RS23X13H | 2,7 | 81 | 5,7 | 15 | 23 | 30 | 38 | 13 | 5 | M5 | 4 |
| | TPC-RS30X19H | 6 | 180 | 18 | 19 | 30 | 39 | 50 | 19 | 5 | M5 | 11 |
| | TPC-RS36X20H | 8,7 | 261 | 24 | 23 | 36 | 45 | 58 | 20 | 5 | M5 | 16 |
| | TPC-RS42X34H | 11,7 | 351 | 20 | 32 | 42 | 52 | 68 | 34 | 5 | M5 | 25 |
| | TPC-RS53X43H | 25 | 750 | 46 | 41 | 53 | 64 | 87 | 43 | 5 | M5 | 51 |
| | TPC-RS56X46H | 66,5 | 1995 | 98 | 37 | 56 | 68 | 88 | 46 | 6 | M6 | 80 |
| | TPC-RS64X46H | 81,5 | 2445 | 106 | 42 | 64 | 79 | 102 | 46 | 6 | M6 | 105 |
| | TPC-RS69X51H | 124 | 3720 | 206 | 46 | 69 | 86 | 109 | 51 | 6 | M6 | 146 |
| | TPC-RS69X67H | 158 | 4740 | 261 | 46 | 69 | 86 | 111 | 67 | 8 | M8 | 190 |
| | TPC-RS77X82H | 228 | 6840 | 342 | 50 | 77 | 95 | 124 | 82 | 8 | M8 | 266 |
| TPC-RS84X81H | 290 | 8700 | 427 | 56 | 84 | 102 | 133 | 81 | 8 | M8 | 319 | |
| MEDIUM | TPC-RS25X13M | 1,2 | 36 | 1,8 | 17 | 25 | 28 | 38 | 13 | 5 | M5 | 6 |
| | TPC-RS32X19M | 2,3 | 69 | 5,4 | 21 | 32 | 37 | 50 | 19 | 5 | M5 | 13 |
| | TPC-RS37X20M | 3,5 | 105 | 8,1 | 25 | 37 | 42 | 58 | 20 | 5 | M5 | 17 |
| | TPC-RS44X35M | 5,8 | 174 | 8,3 | 34 | 44 | 50 | 68 | 35 | 5 | M5 | 26 |
| | TPC-RS55X43M | 12 | 360 | 17 | 43 | 55 | 63 | 87 | 43 | 5 | M5 | 51 |
| | TPC-RS59X46M | 23 | 690 | 33 | 40 | 59 | 66 | 88 | 46 | 6 | M6 | 77 |
| | TPC-RS67X46M | 34,5 | 1035 | 43 | 46 | 67 | 76 | 102 | 46 | 6 | M6 | 104 |
| | TPC-RS73X51M | 45 | 1350 | 74 | 50 | 73 | 83 | 109 | 51 | 6 | M6 | 142 |
| | TPC-RS73X67M | 68 | 2040 | 92 | 50 | 73 | 85 | 111 | 67 | 8 | M8 | 206 |
| | TPC-RS83X83M | 92 | 2760 | 122 | 57 | 83 | 93 | 124 | 83 | 8 | M8 | 297 |
| | TPC-RS88X81M | 115 | 3450 | 146 | 60 | 88 | 100 | 133 | 81 | 8 | M8 | 335 |