


分料器

VEG 系列

▶ 产品优点



▶ 坚固的不锈钢导轨

导轨坚固,可靠且耐用:正是您应用所需要的!

▶ 您自己决定!

通过磁性传感器和接近开关检测:不像其他普通产品,您可以任意选择!

▶ 无间断的持续工作

“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环

▶ 产品特点


尺寸型号

VEGXX

 (最多)1千万次循环免维护	●
 接近传感器	●
 磁场传感器	●
 IP40	●



优势细节



- ① 锥形杆
- 强化钢
- ② 安装
- 独立推料器手指安装
- ③ 方轨
- 坚固,高保持力和扭矩
- ④ 安装和定位
- 多个不同的安装面可方便安装
- ⑤ 驱动
- 双作用气缸
- ⑥ 能源供应
- ⑦ 检测
- 用于放置安装磁性传感器
- ⑧ 永久磁铁
- 在活塞位置安装

技术数据

尺寸型号	行程 [mm]	收缩力 [N]	扩张力 [N]	重量 [kg]	IP 等级
VEG10	10	30	40	0.076	IP40
VEG14	20	65	80	0.14	IP40
VEG15	40	65	80	0.23	IP40
VEG22	30	170	220	0.5	IP40
VEG23	60	170	220	0.82	IP40

更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:www.zimmer-group.com。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

分料器


VEG10 尺寸型号

▶ 产品规格



▶ 力和力矩

推杆上允许施加的静力和扭矩



Mr [Nm]	3
Mx [Nm]	3
My [Nm]	3
Fa [N]	75

▶ 配件建议



能源供应



GVM5
直插接头-快接式



WVM5
角度接头-快接式



传感器



KB8-20
接近开关安装座



NJ8-E2
接近开关电缆5m-直接出线



NJ8-E2S
接近开关 - M8连接头



MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆 5 m



传感器



MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8



MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆5m



MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8



接口 / 其他



KAG500
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)



KAW500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)

订购编号	VEG10-B
螺纹杆单边行程 [mm]	10
扩张力 [N]	40
收缩力 [N]	30
最大循环次数 [s]	0.04
重复定位精度 +/- [mm]	0.05
最小操作气压 [bar]	3
最大操作气压 [bar]	8
额定操作气压 [bar]	6
最低操作温度 [°C]	5
最高操作温度 [°C]	+80
每循环耗气体积 [cm ³]	1.5
重量 [kg]	0.076

► 技术数据

