

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

## WER02FF04

Referencia	Datos técnicos
adecuado para	Parte fija
Modo de unión *	FST
Tipo de conexión *	Conector redondo
Rosca de conexión	M8
Número de contactos	4
Corriente nominal [A]	3
Tensión de servicio [V AC]	60
Tensión de servicio [V DC] **	75
Peso [kg]	0.03
Tipo de conexión	Macho

\*FST=conector plano, RST=conector redondo, FRL=extremo del hilo trenzado libre

\*\* Datos con toma de tierra por parte del cliente, 60 V sin toma de tierra

