

WER02FS04

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER02FS04
Pour	Partie fixe
Type de connecteur *	RST
Type de raccordement *	Raccord à fiche ronde
Raccord fileté	M8
Nombre de contacts	4
Courant nominal [A]	4
Tension de service [V AC]	60
Tension de service [V DC] **	75
Poids [kg]	0.03
Type de raccordement	Fiche mâle

* FST=prise plate, RST=prise ronde, FRL=extrémité de toron libre

** Indications en cas de mise à la terre par le client, 60 V sans mise à la terre

