

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

WER02LF04

| Referencia | Datos técnicos |
|-------------------------------|------------------|
| adecuado para | Parte del lote |
| Modo de unión * | FST |
| Tipo de conexión * | Conector redondo |
| Rosca de conexión | M8 |
| Número de contactos | 4 |
| Corriente nominal [A] | 3 |
| Tensión de servicio [V AC] | 60 |
| Tensión de servicio [V DC] ** | 75 |
| Peso [kg] | 0.03 |
| Tipo de conexión | Hembra |

*FST=conector plano, RST=conector redondo, FRL=extremo del hilo trenzado libre

** Datos con toma de tierra por parte del cliente, 60 V sin toma de tierra

