

# 에너지 요소

## WER02LF04

주문번호	WER02LF04
적합	비고정 부품
연결 종류 *	FST
연결부 종류 *	원형 플러그
연결부 나사산	M8
접점 갯수	4
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V AC]	60
전원전압 [V DC]**	75
무게 [kg]	0.03
연결부 유형	소켓

\*FST=플랫 플러그, RST=원형 플러그, FRL=프리 케이블 말단부

\*\*고객측 접지시 기재사항, 접지없이 60V

