

WER02LS04

► Caractéristiques techniques

| N° de commande | WER02LS04 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pour | Partie de lot |
| Type de connecteur * | RST |
| Type de raccordement * | Raccord à fiche ronde |
| Raccord fileté | M8 |
| Nombre de contacts | 4 |
| Courant nominal [A] | 4 |
| Tension de service [V AC] | 60 |
| Tension de service [V DC]** | 75 |
| Poids [kg] | 0.03 |
| Type de raccordement | Douille |

* FST=prise plate, RST=prise ronde, FRL=extrémité de toron libre

** Indications en cas de mise à la terre par le client, 60 V sans mise à la terre

