

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

WER03FF09-B

Referencia	Datos técnicos
Adecuado para	Parte fija
Modo de unión *	FST
Tipo de conexión *	SUB-D
Número de contactos	9
Corriente nominal [A]	3
Tensión de servicio [V AC]	60
Tensión de servicio [V DC]**	75
Peso [kg]	0.06
Tipo de conexión	Macho

*FST=conector plano, RST=conector redondo, FRL=extremo del hilo trenzado libre

**Datos con toma de tierra por parte del cliente, 60 V sin toma de tierra

