

Nr katalogowy	▶ Dane techniczne
Pasuje do	Część stała
Rodzaj połączenia *	FST
Rodzaj przyłączenia *	SUB-D
Liczba styków	9
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V AC]	60
Napięcie robocze [V DC]**	75
Masa [kg]	0.06
Typ przyłącza	Kotek

\*FST = wtyk płaski, RST = wtyk okrągły, FRL = swobodny koniec przewodu

\*\*Dane przy uziemieniu klienta, 60 V bez uziemienia

