

ENERGETICKÉ ELEMENTY

WER03FF09-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Vhodné pre	Pevný diel
Druh spojenia *	FST
Druh pripojeniaen *	SUB-D
Počet kontaktov	9
Menovitý prúd [A]	3
Prevádzkové napätie [V AC]	60
Prevádzkové napätie [V DC]**	75
Hmotnosť [kg]	0,06
Typ pripojenia	Kolík

*FST = plochá zásuvka, RST = okrúhly konektor, FRL = voľný koniec prameňa vodiča

**Údaje pri uzemnení na strane zákazníka, 60 V bez uzemnenia

