

WER03FS04

Objednávacie č.	► Technické údaje
WER03FS04	
Vhodné pre	Pevný diel
Druh spojenia *	RST
Druh pripojeniaen *	Okrúhly konektor
Prípojný závit	M8
Počet kontaktov	4
Menovitý prúd [A]	4
Prevádzkové napätie [V AC]	60
Prevádzkové napätie [V DC] **	75
Hmotnosť [kg]	0,06
Typ pripojenia	Kolík

* FST = plochá zásuvka, RST = okrúhly konektor, FRL = voľný koniec prameňa vodiča

** Údaje pri uzemnení na strane zákazníka, 60 V bez uzemnenia

