


## WER04FH2D

Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER04FH2D
Pour	Partie fixe
Raccord fileté	G1/4"
Nombre de raccords pour fluides	2
Diamètre nominal	5
Pression de service max. [bar]*	350
Pression d'accouplement max. [bar]**	350
Poids [kg]	0.35

\* À partir d'une pression d'env. 50 bar, un verrouillage externe des éléments doit avoir lieu

\*\* Tenir compte de la force d'accouplement

### Force d'accouplement par raccord pour fluide



### Débit

