


주문번호	WER04LH1
적합	비고정 부품
연결부 나사산	G1/4"
유동적 커플링 갯수	1
정격 너비	5
최대 작동 압력 [bar]*	350
최대 클러치 압력 [bar]**	15
무게 [kg]	0.20

\*약 50 bar 압력부터는 요소의 외부 잠금이 있어야 합니다

\*\*클러치에 유의

### ▶ 유체 커플링당 커플링 힘



### ▶ 유량 저항

