

WER04LH2


► Technické údaje

Objednávacie č.	WER04LH2
Vhodné pre	Voľný diel
Prípojný závit	G1/4"
Počet fluidných spojok	2
Menovitá svetlosť	5
Prevádzkový tlak max. [bar]*	350
Tlak mechanického spojenia max. [bar]**	15
Hmotnosť [kg]	0,35

* od tlaku ca. 50 barov sa musí vyhotoviť externé blokovanie elementov

** Prihliadať na silu spojenia

► Sila spojenia na fluidnú spojku



► Prietok

