


▶ 技术数据	
订购编号	WER04LH2
可匹配于	地段部分
固定螺纹	G1/4"
液力耦合器数量	2
标称直径	5
最大操作气压 [bar]*	350
最大操作气压 [bar]**	15
重量 [kg]	0.35

\* 压力超过 50 bar 时必须对元件进行外部联锁。

\*\* 注意耦合力

### ▶ 液力耦合器的耦合力



### ▶ 流体阻力

