

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER1000FIL01-00-B

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1000FIL01-00-B
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	Comunicazione
Trasmissione dati	IO-Link
Adatto per dimensioni costruttive	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Adatto per	Parte fissa
Numero contatti	5
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	5
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M12
Codifica	A
Modalità di connessione	Pin
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	10
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54 *
Peso [kg]	0.027

*solo nello stato accoppiato



