

WER1000FIL01-19-B

► 技术数据	
订购编号	WER1000FIL01-19-B
系列	WER1000
传输设置	通讯
功能	热插拔
数据传输	IO-Link
适合多种结构尺寸	HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	5
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	2
电源电压 [V]	30
固定螺纹	M12
编码	A
连接类型	公头
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向
连接力 [N]	10
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.029

*仅在耦合状态下

