

ELEMENT ZASILAJĄCY

WER1000FSI04-00-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	4
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	3
Napięcie robocze [V]	60
Gwint przyłączeniowy	M8
Typ przyłącza	Kołek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	4
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.02

*tylko w stanie sprężonym

