

ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER1000FSI08-00-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER1000FSI08-00-B
Série	WER1000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	8
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	2
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Type de raccordement	Fiche mâle
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde*
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	8
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP54**
Poids [kg]	0.045

*tenir compte du diamètre de la fiche, ne convient que pour les câbles confectionnés

