


ELEMENT ZASILAJĄCY


WER1000FSI08-00-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
	WER1000FSI08-00-B
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	8
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	2
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączy	M12
Typ przyłącza	Kotek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe*
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	8
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54**
Masa [kg]	0.045

*przestrzegać średnicy wtyczki, nadaje się tylko do zmontowanych kabli



Obłożenie PIN-ów



Obłożenie PIN-ów

