

WER1000FSI08-10-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER1000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Signálny prúd s priamym pripojením na UR
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	8
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	1.5
Prevádzkové napätie [V]	30
Prípojný závit	M8
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	8
Sila rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,04

*len v spojenom stave

