

WER1000FSI08-10-B

▶ 技术数据	
订购编号	WER1000FSI08-10-B
系列	WER1000
传输设置	电动
功能	与UR直接连接的信号电流
适合多种结构尺寸	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
可匹配于	固定部分
接触点/面数量	8
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	1.5
电源电压 [V]	30
固定螺纹	M8
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向
连接力 [N]	8
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.04

*仅在耦合状态下

