

# MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA **ZIMMER** group

## WER1000FSI12-00-B

Referencia	<b>WER1000FSI12-00-B</b>
Serie	WER1000
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivo	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Adecuado para	Parte fija
Número de contactos	12
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	1.5
Tensión de servicio [V]	30
Rosca de conexión	M12
Tipo de conexión	Macho
Tipo de conexión	Conector redondo
Orientación de la conexión	radial </td
Fuerza de acople [N]	12
Fuerza de desacople [N]	-
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.045

\*sólo en estado acoplado

