

## WER1000FSI20-05-B

주문번호	기술 데이터
WER1000FSI20-05-B	WER1000
시리즈	전기식
전송 유형	신호 전력
기능	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
사이즈에 적합	고정부품
적합	20
접점 갯수	스프링 접점
연결 종류	3
정격 전류 [A]	60
전원전압 [V]	-
연결부 나사산	제작 가능
연결부 유형	프리 케이블 말단부
연결부 종류	축
포트 방향	20
접합력 [N]	-
해제력 [N]	IP40*
IEC 60529 준거 보호방식	0.01
무게 [kg]	

\*결합 된 경우에만

