

# ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

## WER1000LIL01-19-B

**ZIMMER**  
group

| N° de commande              | ▶ Caractéristiques techniques   |
|-----------------------------|---|
| Série                       | WER1000   |
| Mode de transfert           | Communication   |
| Fonction                    | Connexion à chaud   |
| Transfert de données        | IO-Link   |
| Pour taille de fabrication  | HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80 |
| Pour                        | Partie mobile   |
| Nombre de contacts          | 5   |
| Type de connecteur          | Contacts à ressort  |
| Courant nominal [A]         | 2   |
| Tension de service [V]      | 30  |
| Raccord fileté              | M12   |
| Codage                      | A   |
| Type de raccordement        | Douille   |
| Type de raccordement        | Raccord à fiche ronde   |
| Orientation du raccordement | radiale   |
| Force de serrage [N]        | 10  |
| Force de desserrage [N]     | -   |
| Protection de IEC 60529     | IP54*   |
| Poids [kg]                  | 0.031   |

\* uniquement dans l'état couplé

