

WER1000LIL01-19-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER1000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Hot-Plug
Dátový prenos	IO-Link
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / HWR2000 / FWR / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Vhodné pre	Voľný diel
Počet kontaktov	5
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	2
Prevádzkové napätie [V]	30
Prípojný závit	M12
Kódovanie	A
Typ pripojenia	Zdierka
Druh pripojeniaen	Okrúhly konektor
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	10
Sila rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,031

*len v spojenom stave

