

ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

WER1000LPL02-12-B

ZIMMER
group

| N° de commande | ▶ Caractéristiques techniques |
|---------------------------------|---|
| Série | WER1000 |
| Mode de transfert | pneumatique |
| Pour taille de fabrication | HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80 |
| Pour | Partie mobile |
| Nombre de raccords pour fluides | 2 |
| Raccord fileté | M5 |
| Pression de service [bar] | -0.6 ... 10 |
| Débit par transmetteur [l/min] | 150 |
| Orientation du raccordement | radiale ou axiale |
| Protection de IEC 60529 | IP54* |
| Poids [kg] | 0.026 |

* uniquement dans l'état couplé

