

## WER1000LPL02-12-B

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER1000LPL02-12-B</b>
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	2
Filettatura di collegamento	M5
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	150
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.026

\*solo nello stato accoppiato

