

Nr katalogowy	Dane techniczne
Seria	WER1000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Pasuje do	Element luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Gwint przyłączeniowy	M5
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	150
Orientacja połączeń	radialna lub osiowa
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54 *
Masa [kg]	0.026

*tylko w stanie sprzężonym

