

ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER1000LPL04-12-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER1000LPL04-12-B
Série	WER1000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	4
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Protection de IEC 60529	IP54 *
Poids [kg]	0.033

*uniquement dans l'état couplé

