

WER1000LPL04-12-B

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1000LPL04-12-B
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	4
Filettatura di collegamento	M5
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	150
Orientamento del collegamento	radiale o assiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.033

*solo nello stato accoppiato

