

WER1000LPL04-12-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER1000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / HWR2000 / WWR – 31 / 40 / 50 / 63 / 80
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	4
Prípojný závit	M5
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	150
Orientácia pripojenia	radiálne alebo axiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,033

*len v spojenom stave

