

WER1000LPL04-12-B

▶ 技术数据	
订购编号	WER1000LPL04-12-B
系列	WER1000
传输设置	气动
适合多种结构尺寸	HWR / HWR2000 / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
可匹配于	非固定端
液力耦合器数量	4
固定螺纹	M5
操作气压 [bar]	-0.6 ... 10
每种载体的通过量 [l/min]	150
连接方向	径向或轴向
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.033

*仅在耦合状态下

