

에너지 요소

WER1000LSI04-15-B

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER1000LSI04-15-B
시리즈	WER1000
전송 유형	전기식
기능	도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류
사이즈에 적합	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
적합	비고정 부품
접점 갯수	2x4
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결 센서 X1	소켓 M8, 4극
연결 센서 X2	소켓 M8, 4극
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	8
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.031

*결합 된 경우에만



