

## WER1000LSI04-19-B

▶ 기술 데이터	
<b>주문번호</b>	<b>WER1000LSI04-19-B</b>
시리즈	WER1000
전송 유형	전기식
기능	핫 플러그
사이즈에 적합	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
적합	고정 부품
접점 갯수	4
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	2
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M8
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	10
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.026

\*결합 된 경우에만

