

# ÉLÉMENT D'ÉNERGIE

## WER1000LSI08-00-B

**ZIMMER**  
group

N° de commande		► Caractéristiques techniques
Série	WER1000	WER1000LSI08-00-B
Mode de transfert	électrique	
Fonction	Courant de signal	
Pour taille de fabrication	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80	
Pour	Partie mobile	
Nombre de contacts	8	
Type de connecteur	Contacts à ressort	
Courant nominal [A]	2	
Tension de service [V]	30	
Raccord fileté	M12	
Type de raccordement	Douille	
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde*	
Orientation du raccordement	radiale	
Force de serrage [N]	8	
Force de desserrage [N]	-	
Protection de IEC 60529	IP54* *	
Poids [kg]	0.043	

\*tenir compte du diamètre de la fiche, ne convient que pour les câbles confectionnés

