

# ELEMENT ZASILAJĄCY

## WER1000LSI08-00-B

| Nr katalogowy            | Dane techniczne                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                    | WER1000                                                                                                                         |
| Rodzaj przenoszenia      | elektryczne                                                                                                                     |
| Funkcja                  | Prąd sygnału                                                                                                                    |
| Pasuje do rozmiar        | HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80 |
| Pasuje do                | Element luźny                                                                                                                   |
| Liczba styków            | 8                                                                                                                               |
| Rodzaj połączenia        | Styki sprężynowe                                                                                                                |
| Prąd znamionowy [A]      | 2                                                                                                                               |
| Napięcie robocze [V]     | 30                                                                                                                              |
| Gwint przyłączeniowy     | M12                                                                                                                             |
| Typ przyłącza            | Gniazdo                                                                                                                         |
| Rodzaj przyłączenia      | Złącze okrągłe*                                                                                                                 |
| Orientacja połączeń      | radialna                                                                                                                        |
| Siła spajająca [N]       | 8                                                                                                                               |
| Siła rozdzielająca [N]   | -                                                                                                                               |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54**                                                                                                                          |
| Masa [kg]                | 0.043                                                                                                                           |

\*przestrzegać średnicy wtyczki, nadaje się tylko do zmontowanych kabli

